

(1) Baumusterprüfbescheinigung

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B013/18 R1**

(3) Produkt: **Trittflächen und Einzeltritte – Klasse 1 (K1)**
Typ: **TopStep – für Ton- und Betonpfannen**

(4) Hersteller: **Heuel und Söhne GmbH**

(5) Anschrift: **Am Lindhövel 3, 59846 Sundern-Hachen**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 17-218 niedergelegt.


(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 516:2006

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 25.02.2023 gültig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 30.05.2018


Zertifizierungsstelle


Fachbereich

- (11) Anlage zur
- (12) **Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B013/18 R1
- (13) 13.1 Gegenstand und Typ

Trittflächen und Einzeltritte – Klasse 1 (K1)
Typ: TopStep – für frankfurter Betonpfanne

13.2 Beschreibung

Die Trittflächen und Einzeltritte, dienen als Einrichtungen für Personen zum sicheren Begehen auf flachen und geneigten Dächern.

Die Montage erfolgt an entsprechenden Dachkonstruktionen mit ausreichender Festigkeit. Die Stützelemente lassen sich zur waagerechten Ausrichtung der Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte bei der Montage an Dachneigungen bis maximal 60° anpassen.

Die Trittflächen und Einzeltritte besitzen eine rutschhemmende Oberfläche aus einem Aluminium-Gitterrost. Unterhalb der Trittfläche sind tragende Stützelemente verbaut.

Die unterschiedlichen Typen der Trittflächen und Einzeltritte werden in Tabelle 1 zusammengefasst und in den Bildern 1-3 dargestellt.

Tabelle 1: Typen der Trittflächen und Einzeltritte

Typ	Breite der Standfläche [cm]	Tiefe der Standfläche [cm]
TopStep Kurzrost (24000)	46	25
TopStep Langrost (28000)	80	25
TopStep Steigtritt (21000)	16	18




Bild 1: Trittfläche, Typ: TopStep Kurzrost (24000), Bild 2: Trittfläche, Typ: TopStep Langrost (28000), zur Montage bei Ton- und Betonpfannen




Bild 3: Steigtritt, Typ: TopStep Steigtritt (21000),
zur Montage bei Ton- und Betonpfannen

(14) Prüfbericht

PB 17-218_Rev.01 vom 30.05.2018