

# (1) Baumusterprüfbescheinigung

- (2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B313/18**
- (3) Produkt: **Laufstege und Trittsflächen – Klasse 1 (K1)**  
Typ: **ClipStep – für Kalzip**
- (4) Hersteller: **Heuel und Söhne GmbH**
- (5) Anschrift: **Am Lindhövel 3, 59846 Sundern-Hachen**
- (6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 18-264 niedergelegt.
- (8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit  
**DIN EN 516:2006**
- (9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
- (10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 16.12.2023 gültig.

DEKRA EXAM GmbH  
Bochum, den 17.12.2018

  
\_\_\_\_\_  
Zertifizierungsstelle

  
\_\_\_\_\_  
Fachbereich

- (11) Anlage zur
- (12) **Baumusterprüfbescheinigung  
ZP/B313/18**

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Laufstege und Trittplächen – Klasse 1 (K1)  
Typ: ClipStep – für Kalzip

13.2 Beschreibung

Die Laufstege und Trittplächen, dienen als Einrichtungen für Personen zum sicheren Begehen auf flachen und geneigten Dächern.

Die Montage erfolgt an entsprechenden Dachkonstruktionen mit ausreichender Festigkeit. Die Stützelemente lassen sich zur waagerechten Ausrichtung der Laufstege und Trittplächen bei der Montage an Dachneigungen bis maximal 55° anpassen.

Die Laufstege und Trittplächen besitzen eine rutschhemmende Oberfläche aus einem Aluminium-Gitterrost. Unterhalb der Trittpläche sind tragende Stützelemente verbaut.

Die unterschiedlichen Typen der Laufstege und Trittplächen werden in Tabelle 1 zusammengefasst und in Bild 1 bis Bild 4 dargestellt.

Tabelle 1: Typen der Laufstege und Trittplächen

Typ	Breite der Standfläche [cm]	Tiefe der Standfläche [cm]
ClipStep Kurzrost (50000)	46	25
ClipStep Langrost (51000)	80	25
ClipStep Endlos-Laufrost (15000)	150	25
ClipStep Laufrost-Halterung (53000)	/	/




Bild 1: Trittpläche, Typ: ClipStep Kurzrost (50000), zur Montage auf Kalzipprofil



Bild 2: Trittpläche, Typ: ClipStep Langrost (51000), zur Montage auf Kalzipprofil



Bild 3: Laufsteg, Typ: ClipStep Endlos-Laufrost (15000), zur Montage auf Kalzipprofil



Bild 4: Verankerung, Typ: ClipStep Laufrost-Halterung (53000), zur Montage auf Kalzipprofil

(14) Prüfbericht

PB 18-264 vom 17.12.2018